

Kreuztabelle - GWO 6 Wandkanal Stahl

110 x 63 / 130 x 63 / 170 x 63 / 170A x 63 mm

Type	Farbe	Wandkanal		Deckel		Zwischen- deckel	Verbinder ⁽¹⁾	Innen-/ Außeneck 90° +/- 5°	Innen-/ Außeneck 135-180°	Inneneck	Außeneck	Deckel für Außeneck	Flachwinkel	Deckel für Flachwinkel	Ecksteige- stück	Deckel für Ecksteigestück	Eckfallstück	Deckel für Eckfallstück
		Länge 2000 mm	Länge 3000 mm	Länge 1000 mm	Länge 1500 mm													
	RAL 1013	VG351113	VG351133	VG351110	3 511 30	VG351120	VG351523	VG351163	VG351193	VG351263	VG351293	VG351140	VG351323	VG351160	-	-	-	-
	RAL 9010	VG351213	VG351233	VG351210	3 512 30	VG351220	VG351523	VG351173	VG351203	VG351273	VG351303	VG351240	VG351333	VG351260	-	-	-	-
	RAL 1013	VG351115	VG351135	VG351110	3 511 30	VG351120	VG351525	VG351165	VG351195	VG351265	VG351295	VG351140	VG351325	VG351160	-	-	-	-
	RAL 9010	VG351215	VG351235	VG351210	3 512 30	VG351220	VG351525	VG351175	VG351205	VG351275	VG351305	VG351240	VG351335	VG351260	-	-	-	-
	RAL 1013	VG351116	VG351136	VG351110	3 511 30	VG351120	VG351526	VG351166	VG351196	VG351266	VG351296	VG351140	VG351326	VG351160	-	-	-	-
	RAL 9010	VG351216	VG351236	VG351210	3 512 30	VG351220	VG351526	VG351176	VG351206	VG351276	VG351306	VG351240	VG351336	VG351260	-	-	-	-
	RAL 1013	VG351117	VG351137	VG351110	3 511 30	VG351120	VG351527	VG351167	VG351197	VG351267	VG351297	VG351140	-	-	VG351327	VG351160	VG351357	VG351160
	RAL 9010	VG351217	VG351237	VG351210	3 512 30	VG351220	VG351527	VG351177	VG351207	VG351277	VG351307	VG351240	-	-	VG351337	VG351260	VG351367	VG351260

Type	Farbe	Endstück	Abdeck- klammer	End- Toleranzbügel	Universal Trennprofil- halter	Trennprofil	Für Schalterprogramm Mosaic						Für 80 mm Schalterprogramm				Gerätedosen CEE ⁽⁴⁾
							Mosaic Moduladapter		Mosaic Abdeckrahmen				Steckdosen		Gerätedosen ⁽⁴⁾		
							Länge 1000 mm	2/3 Module	4/6 Module	2 Module	3 Module	4 Module	6 Module	4 Module	6 Module	einfach	
	RAL 1013	VG351023	VG351093	VG351063	VG351319	VG351189	-	-	-	-	-	-	-	-	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 9010	VG351043	VG351103	VG351073	VG351319	VG351189	VG351069	VG351109	VG351049	VG351059	VG351089	VG351099	0 774 02 ⁽²⁾	0 774 03 ⁽³⁾	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 1013	VG351025	VG351095	VG351065	VG351319	VG351189	-	-	-	-	-	-	-	-	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 9010	VG351045	VG351105	VG351075	VG351319	VG351189	VG351069	VG351109	VG351049	VG351059	VG351089	VG351099	0 774 02 ⁽²⁾	0 774 03 ⁽³⁾	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 1013	VG352026	VG351096	VG351066	VG351319	VG351189	-	-	-	-	-	-	-	-	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 9010	VG351046	VG351106	VG351076	VG351319	VG351189	VG351069	VG351109	VG351049	VG351059	VG351089	VG351099	0 774 02 ⁽²⁾	0 774 03 ⁽³⁾	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 1013	VG351026	VG351097	VG351067	VG351319	VG351189	-	-	-	-	-	-	-	-	VG351329	VG351339	VG351379
	RAL 9010	VG351046	VG351107	VG351077	VG351319	VG351189	VG351069	VG351109	VG351049	VG351059	VG351089	VG351099	0 774 02 ⁽²⁾	0 774 03 ⁽³⁾	VG351329	VG351339	VG351379

(1) Unlackiert, nicht sichtbar

(2) 2 x 2P+E mit Anschlüssen auf beiden Seiten

(3) 3 x 2P+E mit Anschlüssen auf beiden Seiten

(4) VG351369 Zugentlastung für Gerätedose

Ihr Partner in Deutschland
Legrand GmbH
 Am Silberg 14
 D-59494 Soest

T 0 29 21/104-0
 F 0 29 21/104-202
 www.legrand.de


Ihr Partner in Österreich
Legrand Austria GmbH
 Floridsdorfer Hauptstraße 1
 A-1210 Wien

T 01 277 62
 F 01 277 62-225
 www.legrand.at



W14004/W14004AT
 © Legrand 01/2014

GWO 6 WANDKANAL STAHL



FUNKTIONAL & EINFACHE INSTALLATION

GLOBALER SPEZIALIST
 FÜR ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDETECHNIK

VAN GEEL GW0 6

EIN WEGWEISENDES WANDKANALSYSTEM

MARKIERUNG
Hilft die Gerätedosen zu positionieren und einfache Längenbestimmung für den Zuschnitt



UNIVERSAL CLIP

- Einfache und schnelle Montage
- Trennung von Energie- und Datenkabeln (gewährleistet einen Abstand von 50 mm zwischen den Kabeln)
- Halter für das Trennprofil
- Fixiert die Kabel
- Zusätzliche Unterstützung für den Deckel

BESTÜCKUNG:

- Modulares Mosaic Schalterprogramm
- 80 mm Schalterprogramm



- Mosaic Schalterprogramm
 - Schraublose Montage
 - GST-18 Steckverbinder



- 80 mm Schalterprogramm
 - Werkzeuglose Montage
 - Extra Öffnungen für Datenkabeln
 - Angeschlossene Kabel können in die Dose eingebracht werden

PROGRAMM

- Dimensionen in 110 x 63 mm / 130 x 63 mm / 170 x 63 mm / 170A x 63 mm
- Farben: RAL 1013 und RAL 9010*
- Längen: 2000 und 3000 mm*

*Andere Längen und Farben auf Anfrage

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Mehr Platz, leichteres Unterteil und einfacher zu schneiden
- Neue Dimension 110 x 63 mm
- Schutzfolie mit Systeminformationen
- Zusätzliches, flexibles Eckstück
- Verschiedene Möglichkeiten der Erdung (Unterteil, Universal Clip und Verbinder)
- Alle neuen Komponenten sind mit dem alten GW0-5 Wandkanalsystem kompatibel